



铸双螺栓梁焊接夹钳



认证



功能

用于将电缆搭接到工字梁、角铁和槽铁等平面金属对象上的夹钳

通过 UL® 96 认证


技术参数

导体尺寸, UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

Table 1/2						
物料号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LPA557	铝		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557L	铜	镀锡	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557	铜		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm

Table 2/2		
物料号	接触面积	单位重量
LPA557	51.61 mm ² Min	0.32 kg
LPC557L	51.61 mm ² Min	0.93 kg
LPC557	51.61 mm ² Min	0.93 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE