

阴极连接带，2 孔



功能

允许跨钢管接头进行电气焊接

用于在联轴器不需要连接的情况下，连接标准机械接头或套筒伸缩机头

与 1/0 导体具有同等的电力方面性能

采用软铜制成，易于成型


nVent ERICO Cadweld 管道焊接需要使用 CA15 焊药

技术参数

材料： 铜

Table 1/1

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)	A	B
CAB496A44B0	330.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	279.4 mm	25.4 mm
CAB496A32B0	254mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	203.2 mm	25.4 mm
CAB496A36B0	279.4mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	228.6 mm	25.4 mm
CAB496A64B0	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	406.4 mm	25.4 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE