

闭路电视保护装置



功能

可靠的高能量保护

紧凑型包装，可满足空间受限场合的要求


隔离接地防止引入扰人的噪声

技术参数

物料号	CCTV12
订货号	703000
标称系统电压 (Un)	+/- 12 VDC
最大连续工作电压 (Uc)	+/- 14 VDC
电压保护级别 (Up)	60 V @ 5 kA
标称放电电流 (In)	10kA 8/20 μ s
频率	100 Hz Max
传输速率	16Mbit/s
阻抗	50 - 75 Ω
连接类型	BNC，母头
安装	直插式
温度	-25 to 70 $^{\circ}$ C

物料号	CCTV12
外壳材料	金属
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1
深度 (D)	28mm
高度 (H)	90 mm
宽度 (W)	22 mm
单位重量	60 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE