

压缩 45° 角接线片



功能

镀锡，用于防腐蚀

退火铜可简化卷边操作

尺寸经优化，以提供最有效率的导电性

最佳机械特性（振动/拉拔）；DIN EN 61373 1B 类“轨道交通应用”

在圆筒上留有标记以便卷边

材料厚度一致、直径精准且电缆契合准确；DIN46235

通过特殊角冲压过程形成的平整接触表面

技术参数

角度 (a): 45 °

材料: 铜

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
PKS1201245H	716605	重型 DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	13 mm	71mm	32 mm


物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
PKS1501245H	716607	重型 DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	13 mm	71mm	34 mm
PKS1851245H	716609	重型 DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	81mm	37 mm
PKS2401245H	716611	重型 DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	81mm	42 mm
RKS0061945	715049	标准	#6 绞合线, 16 mm ² Stranded	12.95 mm	58mm	21 mm
RKS1201245	716685	标准	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	13 mm	51mm	28 mm
RKS1501245T	716687	标准	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	13 mm	61mm	31 mm
RKS1851245T	716689	标准	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	61mm	35 mm
RKS2401245T	716691	标准	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	71mm	39 mm
RKS3001245T	716693	标准	300 mm ² Stranded, 600 千圆密耳绞合线	13 mm	86mm	43 mm
RKS4001245T	716695	标准	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	13 mm	86mm	49 mm
PKS1201645H	716606	重型 DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	15 mm	71mm	32 mm
PKS1501645H	716608	重型 DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	15 mm	71mm	34 mm

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
PKS1851645H	716610	重型 DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	15 mm	81mm	37 mm
PKS2401645H	716612	重型 DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	15 mm	81mm	42 mm
RKS1201645T	716686	标准	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	15 mm	51mm	28 mm
RKS1501645T	716688	标准	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	15 mm	61mm	31 mm
RKS1851645T	716690	标准	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	15 mm	61mm	35 mm
RKS2401645T	716692	标准	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	15 mm	71mm	39 mm
RKS3001645T	716694	标准	300 mm ² Stranded, 600 千圆密耳绞合线	15 mm	86mm	43 mm
RKS4001645T	716696	标准	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	15 mm	86mm	49 mm

Table 2/2

物料号	订货号	工具/模具类型
PKS1201245H	716605	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501245H	716607	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851245H	716609	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401245H	716611	M2M or M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3

物料号	订货号	工具/模具类型
RKS0061945	715049	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1201245	716685	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501245T	716687	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851245T	716689	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401245T	716691	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001245T	716693	M2M or M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKS4001245T	716695	M3H 或 M3B/RKM3
PKS1201645H	716606	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501645H	716608	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851645H	716610	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401645H	716612	M2M or M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
RKS1201645T	716686	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501645T	716688	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851645T	716690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401645T	716692	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001645T	716694	M2M or M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKS4001645T	716696	M3H 或 M3B/RKM3



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE