

压缩 90° 角接线片



功能

镀锡，用于防腐蚀

退火铜可简化卷边操作

尺寸经优化，以提供最有效率的导电性

最佳机械特性（振动/拉拔）；DIN EN 61373 1B 类“轨道交通应用”

在圆筒上留有标记以便卷边

材料厚度一致、直径精准且电缆契合准确；DIN46235

通过特殊角冲压过程形成的平整接触表面

技术参数

角度 (a): 90 °

材料: 铜

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	高度 (H)	长度 (L)
PKS1201290H	716594	重型 DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	13 mm	35 mm	50mm

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	高度 (H)	长度 (L)
PKS1501290H	716596	重型 DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	13 mm	35 mm	52mm
PKS1851290H	716598	重型 DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	40 mm	58mm
RKS1201290T	716670	标准	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	13 mm	26 mm	48.5mm
RKS1501290T	716672	标准	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	13 mm	30 mm	51mm
RKS1851290T	716674	标准	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401290T	716676	标准	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	35 mm	66mm
RKS4001290	716680	标准	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	13 mm	44 mm	76.5mm
PKS1201690H	716595	重型 DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	15 mm	35 mm	55mm
PKS1501690H	716597	重型 DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	15 mm	35 mm	58mm
PKS1851690H	716599	重型 DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	15 mm	40 mm	62mm
PKS2401690H	716601	重型 DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	15 mm	40 mm	65mm
RKS1201690	716671	标准	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	15 mm	26 mm	51.5mm


物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	高度 (H)	长度 (L)
RKS1501690	716673	标准	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	15 mm	30 mm	53mm
RKS1851690	716675	标准	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	15 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401690	716677	标准	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	15 mm	35 mm	66mm
RKS3001690	716679	标准	300 mm ² Stranded, 600 千圆密耳绞合线	15 mm	44 mm	73mm
RKS4001690	716681	标准	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	15 mm	44 mm	76.5mm

Table 2/2

物料号	订货号	宽度 (W)	工具/模具类型
PKS1201290H	716594	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501290H	716596	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851290H	716598	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS1201290T	716670	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501290T	716672	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851290T	716674	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401290T	716676	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS4001290	716680	49 mm	M3H 或 M3B/RKM3

物料号	订货号	宽度 (W)	工具/模具类型
PKS1201690H	716595	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501690H	716597	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851690H	716599	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401690H	716601	42 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
RKS1201690	716671	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501690	716673	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851690	716675	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401690	716677	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001690	716679	43 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKS4001690	716681	49 mm	M3H 或 M3B/RKM3

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE