

用于铜焊接地棒的压缩耦合器，尖头



认证



功能

用于尖头铜焊接地棒的无螺纹压缩耦合器

耦合器内部制成锥形，因此接地棒在安装过程中进行压缩，从而形成不可逆的导电连接

技术参数

材料： 硅青铜


Table 1/1

物料号	订货号	接地棒标称直径	长度 (L)	单位重量	符合	认证
CC12F	158000	1/2"	69.8mm	0.13 kg		CSA-US, CSA, cUL, UL
CC58	158010	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC® EN 62561-2	RUS, cUL, CSA-US, CSA, UL
CC34	158020	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-2	cUL, UL, CSA-US, CSA

其他产品详情

IEC® EN 62561-2 取代 EN 50164-2。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE