

压缩直式接线片



功能

镀锡，用于防腐蚀

退火铜可简化卷边操作

尺寸经优化，以提供最有效率的导电性

最佳机械特性（振动/拉拔）；DIN EN 61373 1B 类“轨道交通应用”

在圆筒上留有标记以便卷边

材料厚度一致、直径精准且电缆契合准确；DIN46235

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
PKS5010H	715113	重型 DIN46235	1/0 绞合线, 50 mm ² 绞合线	10.5 mm	65mm	21 mm
PKS24012H	715127	重型 DIN46235	240 mm ² 绞合线, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	108mm	42 mm

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
RKS3512T	716654	标准	#2 绞合线, 35 mm ² 绞合线	13 mm	51mm	21 mm
RKS12012H	715121	标准	120 mm ² 绞合线, 250 千圆密耳绞合线	13 mm	65mm	28 mm
RKS050019H	716546	标准	300 mm ² 绞合线, 600 千圆密耳绞合线	13 mm	109mm	43 mm
RKS7012T	716656	标准	2/0 绞合线, 70 mm ² 绞合线	13 mm	59mm	23 mm
RKS15012T	716660	标准	150 mm ² 绞合线, 300 千圆密耳绞合线	13 mm	72mm	31 mm
RKS24012H	716544	标准	240 mm ² 绞合线, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	83mm	39 mm
RKS612T	716650	标准	6 mm ² 绞合线	13 mm	41mm	19 mm
PKS18512H	715123	重型 DIN46235	185 mm ² 绞合线, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	98mm	37 mm
RKS18512T	716662	标准	185 mm ² 绞合线, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	83mm	35 mm
RKS1612T	716652	标准	#5 绞合线, 16 mm ² 绞合线	13 mm	45mm	19 mm
RKS9512T	716657	标准	4/0 绞合线, 95 mm ² 绞合线	13 mm	62mm	26 mm
PKS1612H	715111	重型 DIN46235	#5 绞合线, 16 mm ² 绞合线	13 mm	49mm	18 mm
RKS2512T	716653	标准	#3 绞合线, 25 mm ² 绞合线	13 mm	48mm	19 mm
PKS30020H	715136	重型 DIN46235	300 mm ² 绞合线, 600 千圆密耳绞合线	15 mm	119mm	46 mm

物料号	订货号	接线片/连接器 类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
PKS12014H	715116	重型 DIN46235	120 mm ² 绞合线, 250 千圆密耳绞合线	15 mm	88mm	32 mm
PKS24016H	715128	重型 DIN46235	240 mm ² 绞合线, 500 千圆密耳绞合线	15 mm	111mm	42 mm
PKS15016H	715122	重型 DIN46235	150 mm ² 绞合线, 300 千圆密耳绞合线	15 mm	97mm	34 mm
PKS40020H	715138	重型 DIN46235	400 mm ² 绞合线, 800 千圆密耳绞合线	15 mm	140mm	54 mm
PKS18516H	715124	重型 DIN46235	185 mm ² 绞合线, 350 千圆密耳绞合线	15 mm	101mm	37 mm
RKS40016T	716666	标准	400 mm ² 绞合线, 800 千圆密耳绞合线	17 mm	114mm	49 mm
RKS30016T	716665	标准	300 mm ² 绞合线, 600 千圆密耳绞合线	17 mm	101mm	43 mm
RKS12016T	716659	标准	120 mm ² 绞合线, 250 千圆密耳绞合线	17 mm	67mm	28 mm
PKS40016H	715137	重型 DIN46235	400 mm ² 绞合线, 800 千圆密耳绞合线	17 mm	140mm	54 mm
RKS24016T	716664	标准	240 mm ² 绞合线, 500 千圆密耳绞合线	17 mm	93mm	39 mm
RKS9516T	716658	标准	4/0 绞合线, 95 mm ² 绞合线	17 mm	66mm	26 mm
PKS30016H	715129	重型 DIN46235	300 mm ² 绞合线, 600 千圆密耳绞合线	17 mm	119mm	46 mm

物料号	订货号	接线片/连接器类型	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
RKS15016T	716661	标准	150 mm ² 绞合线, 300 千圆密耳绞合线	17 mm	72mm	31 mm
RKS18516T	716663	标准	185 mm ² 绞合线, 350 千圆密耳绞合线	17 mm	83mm	35 mm


Table 2/2

物料号	订货号	工具/模具类型
PKS5010H	715113	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS24012H	715127	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
RKS3512T	716654	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS12012H	715121	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS15012T	716660	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS24012H	716544	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS612T	716650	M2M 或 M2H/RKM2, MLB/RKML
PKS18512H	715123	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS18512T	716662	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1612T	716652	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML

物料号	订货号	工具/模具类型
RKS9512T	716657	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS1612H	715111	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS2512T	716653	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS30020H	715136	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
PKS12014H	715116	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS24016H	715128	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
PKS15016H	715122	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS40020H	715138	M4FP/PKM4, MLB
PKS18516H	715124	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS40016T	716666	M3H 或 M3B/RKM3
RKS30016T	716665	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKS12016T	716659	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS40016H	715137	M4FP/PKM4
RKS24016T	716664	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS9516T	716658	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML
PKS30016H	715129	M2M 或 M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
RKS15016T	716661	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML

物料号	订货号	工具/模具类型
RKS18516T	716663	M2M 或 M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3, MLB/RKML

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE