


压缩直式接线片，方形安装



认证



功能

将绞合电缆连接到接收器或集线器上

技术参数

材料： 铝


完成： 镀锡

Table 1/1

物料号	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
ECLA2S14	#2 绞合线	6.5 mm	63.5mm	18 mm
ECLA250S38	250 千圆密耳绞合线	10.5 mm	72.9mm	32 mm
ECLA250S12	250 千圆密耳绞合线	13 mm	72.9mm	32 mm

物料号	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
ECLA250S12BX	250 千圆密耳绞合线	13 mm	72.9mm	32 mm
ECLA250S58	250 千圆密耳绞合线	17 mm	72.9mm	32 mm
ECLA250S58BX	250 千圆密耳绞合线	18 mm	72.9mm	32 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE