

# 导体绝缘皮剥离工具替换套管



## 功能

适用于导体绝缘皮剥离工具

易于更换；可使用随导体绝缘剥离工具一同提供的六角扳手轻松更换

实现精确剥离，而不会损坏导体


快速剥离，即便在寒冷天气下亦是如此

有防护装置的切割刀片可确保安全

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号          | 材料          | 衬套 A                       | 长度 (L) |
|--------------|-------------|----------------------------|--------|
| SBRT1034048  | Aluminum, 钢 | 3/16" Bondstrand, 4/64" 绝缘 | 50.8mm |
| SBRT1067575  | Aluminum, 钢 | 2/0 扭绞线, 6/64" 绝缘          | 50.8mm |
| SBRT1040075  | Aluminum, 钢 | 3/16" Bondstrand, 6/64" 绝缘 | 50.8mm |
| SBRT10515145 | Aluminum, 钢 | #6 实心线, 同心 11/64" 绝缘       | 50.8mm |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE