

导体套管



功能

用于将有限范围的较小尺寸电缆适配更大尺寸的 nVent ERICO Cadweld 模具

在绞合良好的铜导线上提供强度和稳定性

技术参数

材料： 铜

Table 1/1

物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
S4291F		镀锡	直向型	9.53mm	0.38 mm	4.27 mm
S4291J		镀锡	直向型	9.53mm	0.38 mm	5.38 mm
S4291N12		镀锡	直向型	19.05mm	0.38 mm	6.81 mm
S4291W		镀锡	直向型	11.11mm	0.38 mm	8.53 mm
S4291W12		镀锡	直向型	19.05mm	0.38 mm	8.53 mm
S4292A		镀锡	直向型	12.7mm	0.38 mm	9.65 mm

物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
S4292E		镀锡	直向型	12.7mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F1C12		镀锡	喇叭形	19.05mm	0.38 mm	3.4 mm
S429F1F		镀锡	喇叭形	9.53mm	0.38 mm	4.27 mm
S429F1J		镀锡	喇叭形	9.53mm	0.38 mm	5.38 mm
S429F1N		镀锡	喇叭形	11.11mm	0.38 mm	6.81 mm
S429F1N12		镀锡	喇叭形	19.05mm	0.38 mm	6.81 mm
S429F1S		镀锡	喇叭形	11.11mm	0.38 mm	7.62 mm
S429F1W		镀锡	喇叭形	11.11mm	0.38 mm	8.53 mm
S429F1W12		镀锡	喇叭形	19.05mm	0.38 mm	8.53 mm
S429F2A		镀锡	喇叭形	12.7mm	0.38 mm	9.65 mm
S429F2A12		镀锡	喇叭形	19.05mm	0.38 mm	9.65 mm
S429F2E		镀锡	喇叭形	12.7mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F2E16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F3M12		镀锡	喇叭形	19.05mm	0.38 mm	6.15 mm
S4292J		镀锡	直向型	12.7mm	0.51 mm	12.19 mm
S4292J16		镀锡	直向型	25.4mm	0.51 mm	12.19 mm
S4292N		镀锡	直向型	14.29mm	0.51 mm	13.72 mm


物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
S4292S		镀锡	直向型	14.29mm	0.51 mm	15.37 mm
S4293F		镀锡	直向型	17.46mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F2J		镀锡	喇叭形	12.7mm	0.51 mm	12.19 mm
S429F2J16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	12.19 mm
S429F2N		镀锡	喇叭形	14.29mm	0.51 mm	13.72 mm
S429F2N16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
S429F2S		镀锡	喇叭形	14.29mm	0.51 mm	15.37 mm
S429F2S16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	15.37 mm
S429F2W16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	16.71 mm
S429F3F		镀锡	喇叭形	17.46mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F3F16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F4C16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	11.84 mm
S429F4K16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	16.92 mm
S429F4M16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	19.02 mm
S429F4P16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.51 mm	20.29 mm
B112		镀锡	直向型	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
B1331H		镀锡	直向型	25.4mm	0.64 mm	2.69 mm

物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
B1331K		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
B1331L		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	4.32 mm
B1331V		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	6.1 mm
B1331Y		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	6.73 mm
B1332C		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	7.92 - 792 mm
B1332G		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
B1332L		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
B1332Q		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	10.92 mm
PBS24F		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S01		镀锡	倒角	25.4mm	0.79 mm	14.25 mm
S01F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	14.25 mm
S02F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	15.52 mm
S03F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	11.56 mm
S05F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
S06F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	12.19 mm
S07		镀锡	倒角	25.4mm	0.79 mm	17.04 mm
S07F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	17.04 mm

物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
S09F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	8.33 mm
S17F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
S20F		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.79 mm	6.1 mm
S429F3K16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.64 mm	21.13 mm
S429F3N16		镀锡	喇叭形	25.4mm	0.64 mm	22.4 mm
S429F3S20		镀锡	喇叭形	31.75mm	0.64 mm	23.62 mm
S429F4T20		镀锡	喇叭形	31.75mm	0.64 mm	24.94 mm
SBS09C		镀锡	倒角	25.4mm	0.79 mm	8.33 mm
SBS10		镀锡	直向型	25.4mm	0.79 mm	4.32 mm
SBS11C		镀锡	倒角	20.64mm	0.79 mm	5.38 mm
SBS12C		镀锡	倒角	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
SBS13C		镀锡	倒角	38.1mm	0.79 mm	5.38 mm
H101	180140		直向型	26mm	1 mm	6 mm
H102	180170		直向型	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H102F	180390		喇叭形	26mm	1.05 mm	4.3 mm
H105	180230		直向型	23.5mm	1 mm	3 mm
H106AF	180260		喇叭形	35mm	1 mm	15 mm

物料号	订货号	完成	类型	长度 (L)	厚度 (T)	直径 (Ø)
H106F	180250		喇叭形	26mm	1 mm	15 mm
H113F	180360		喇叭形	26mm	1 mm	8 mm
H117	180430		直向型	25mm	1 mm	7 mm
H11F	180320		喇叭形	26mm	1 mm	13 mm
S429F4N24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	29.34 mm
S429F4X24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	27.28 mm
S429F5A24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	33.83 mm
S429F5B24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	28.8 mm
S429F5E24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	31.09 mm
S429F5F24		镀锡	喇叭形	38.1mm	0.89 mm	34.93 mm
H103	180180		直向型	25mm	1.2 mm	5.3 mm
S429FY922		镀锡	喇叭形	34.93mm	1.98 mm	21.16 mm
180380	180380	镀锡	喇叭形	25mm	2.4 mm	5.3 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE