

液压卷边压缩工具



功能

广泛的截面范围

符合人体工程学的设计

轻巧易用

包含易于携带的定制盒子

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	应用力	系统	模具	压接形状	导体尺寸
M2H	716905	60kN	手动液压	RKM2 系列, PKM2 series	六角形	#10 绞合线 - 600 千圆密耳绞合线 , 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE