

数据设备保护装置



功能


对应于 RS-232、RS-423、RS-422 和 RS-485 协议的型号

可同时提供“线-信号接地”以及“信号接地-保护接地”的保护功能

插件保护易于安装

技术参数

物料号	DEPRS23299D	DEPRS42299D	DEPRS2322525D
标称放电电流 (In)	0.3kA 8/20 μ s	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
最大连续工作电压 (Uc)	15 VDC	9 VDC	15 VDC
电容	30 pF Max	30 pF Max	30 pF Max
保护模式	所有引脚均接地	所有引脚均接地	所有引脚均接地
连接类型	DB9，公头/母头	DB9，公头/母头	DB25，公头/母头
深度 (D)	61mm	61mm	61mm
高度 (H)	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm
宽度 (W)	30.5 mm	30.5 mm	53.5 mm
单位重量	0.05 kg	0.05 kg	0.08 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE