


断开链接



功能

允许快速方便地接地系统断开，以便在绝缘的条件下进行接地测试

根据EN 13601标准要求的高导电、硬抽电解铜

包括无卤聚酰胺绝缘子、不锈钢(EN 1.4401) 硬件和安装支架

技术参数

材料： 铜

符合： IEC® EN 62561-1:2017 H 类

Table 1/2

物料号	完成	螺纹尺寸 (TS)	高度 (H)	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	厚度 (T)
DLINKT	镀锡	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	裸露	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm

Table 2/2


物料号	单位重量
DLINKT	0.77 kg

物料号	单位重量
DLINKC	0.77 kg

其他产品详情

镀锡层为8微米，此项根据ASTM B545服务“C”类，用于腐蚀环境。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE