

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类, 4+0 模式



认证



功能

紧凑、高浪涌额定可插拔设计,使用最小的 DIN 轨道宽度

在最高达 315 A 电流的情况下无需使用外部备用保险丝(仅 IEC)

固定夹可确保提升抗振动和冲击性能


采用红色/绿色状态指示和转换触点标准,实现远程监控

技术参数

物料号	DT255040R	DT230040R	DT248040R
标称系统电压 (Un)	480 V	240 V	400 V
最大连续工作电压 (Uc)	550 V	300 V	480 V
标称放电电流 (In),IEC	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs
最大放电电流 (Imax),IEC	50kA 8/20 μs	50kA 8/20 μs	50kA 8/20 μs
电压保护级别 (Up)	2500V	1500V	2300V

物料号	DT255040R	DT230040R	DT248040R
Isccr 时的备用熔断器	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA
频率	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
响应时间	25 ns Max	25 ns Max	25 ns Max
保护模式	L-PE N-PE	L-PE N-PE	L-PE N-PE
短路额定电流 (Isccr)	25kA 50kA	25kA 50kA	25kA 50kA
临时过压 120 分钟(Ut/模式)	915 V 故障保护	442 V 故障保护	762 V 故障保护
临时过压耐受 5 秒 (Ut)	697V	337V	581V
标称放电电流 (In),UL	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs
短路额定电流 (SCCR)	200kA	150kA	200kA
电压保护额定值 (VPR)	2000V	900V	1500V
技术	热断路装置	热断路装置	热断路装置
连接,实心	35 mm² Max	35 mm² Max	35 mm² Max
连接,绞合	25 mm² Max	25 mm² Max	25 mm² Max
扭矩 (TQ)	4.5 N • m	4.5 N • m	4.5 N • m
湿度	5 - 95	5 - 95	5 - 95
温度	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20	IP 20	IP 20
安装	35 mm DIN 导轨,EN 60715	35 mm 顶帽 DIN 导轨	35 mm 顶帽 DIN 导轨
远程触点开关容量	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 V 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 V 0.5 A @ 12 V	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC	1 A @ 250 VAC 1 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
远程触点	是	是	是
状态指示	机械标志	机械标志	机械标志
深度 (D)	69mm	69mm	69mm

物料号	DT255040R	DT230040R	DT248040R
高度 (H)	90 mm	90 mm	90 mm
宽度 (W)	72 mm	72 mm	72 mm
单位重量	0.54 kg	0.51 kg	0.55 kg
认证详细信息	UL® 1449 第 5 版 1CA 型	UL® 1449 第 5 版 1CA 型	UL® 1449 第 5 版 1CA 型
符合	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 II 类	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 II 类	EN 61643-11 Type 2 IEC® 61643-11 II 类
替换模块	DT2550M	DT2300M	DT2480M
认证		VDE, CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR	VDE, CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

,按1转客户服务

,按2转技术支持

荷兰:

欧洲

+31 800-0200135

法国:

+33 800 901 793

欧洲

德国:

800 1890272

其他国家/地区:

+31 13 5835404

亚太地区

上海:

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼:

+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY SCHROFF **TRACHTE ERICO HOFFMAN ILSCO**

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

nVent.com/ERICO 4 本文档由系统生成。