


接地桥 B162，双螺柱，实心圆钢，90° 角

接地桥是使用优质导电接地点（连接端子）以及各类导体制成的组件。nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺可将接地桥相结合，形成高度防腐的耐用组件。



图



功能

持久耐用

低接地电阻和阻抗

卓越的导电性以及抗腐蚀性

电力和机械方面的牢固性及可靠性

易于安装

技术参数

Table 1/3

物料号	订货号	材料	类型	接地点类型	导体类型	导体尺寸
B16212K	166220	Copper, 钢	BTKP	B162, 双螺柱	实心圆钢, 90° 角	12 mm 直径实心线

Table 2/3

物料号	订货号	长度 (L)	深度 (D)	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	螺纹尺寸 (TS)
-----	-----	--------	--------	-----------	-----------	-----------


B16212K	166220	500mm	45mm	44.5 mm	85 mm	M12
---------	--------	-------	------	---------	-------	-----

Table 3/3						
物料号	订货号	角度 (a)	钢筋总成类型	包含硬件	接地桥应用	符合
B16212K	166220	90 °	对钢筋进行电弧 焊接	是	隧道	EN IEC® 62561- 1 H 类 100kA

其他产品详情

包含 (2) 铜螺栓、(2) 铜垫圈、(2) 塑料盖和 (1) 保护标签。

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	螺纹尺寸	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	导体类型	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	导体尺寸	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	包装	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE