


接地桥 DB，单螺柱，NYY 电缆至钢带，平角



接地桥是使用优质导电接地点（连接端子）以及各类导体制成的组件。nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺可将接地桥相结合，形成高度防腐的耐用组件。

图



功能

持久耐用

低接地电阻和阻抗

卓越的导电性以及抗腐蚀性

电力和机械方面的牢固性及可靠性

易于安装

技术参数

接地点类型: DB，单螺柱

导体类型: NYY 电缆到胶带，直向型

Table 1/3

物料号	订货号	材料	类型	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
FDB1670500	340401	Copper, 钢	DBNSTA	70 mm ² 绞合线	500 mm	100 mm

物料号	订货号	材料	类型	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
DB16N70S050T A		Copper, 钢	DBNSTA	70 mm ² 绞合线	500 mm	100 mm
FDB16951000	340407	Copper, 钢	DBNSTA	95 mm ² 绞合线	1000 mm	100 mm
FDB1695500	340403	Copper, 钢	DBNSTA	95 mm ² 绞合线	500 mm	100 mm
DB16N95S050T A		Copper, 钢	DBNSTA	95 mm ² 绞合线	500 mm	100 mm

Table 2/3

物料号	订货号	高度 (H)	厚度 (T)	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	钢筋总成类型
FDB1670500	340401	30 mm	4 mm	50 mm	M16	对钢筋进行电弧焊接
DB16N70S050T A		30 mm	4 mm	50 mm	M16	对钢筋进行电弧焊接
FDB16951000	340407	40 mm	5 mm	50 mm	M16	对钢筋进行电弧焊接
FDB1695500	340403	40 mm	5 mm	50 mm	M16	对钢筋进行电弧焊接
DB16N95S050T A		40 mm	5 mm	50 mm	M16	对钢筋进行电弧焊接

Table 3/3


物料号	订货号	包含硬件	胶带尺寸	接地桥应用	符合
FDB1670500	340401	否		隧道	RIL 997.02050A01 (结构 1, Ik 25 kA) , EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

物料号	订货号	包含硬件	胶带尺寸	接地桥应用	符合
DB16N70S050TA		否		隧道	RIL 997.02050A01 (结构 1, Ik 25 kA) , EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
FDB16951000	340407	否	40 x 5 mm	隧道	RIL 997.02050A01 (结构 2, Ik > 25 kA) , EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
FDB1695500	340403	否	40 x 5 mm	隧道	RIL 997.02050A01 (结构 2, Ik > 25 kA) , EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S050TA		否	40 x 5 mm	隧道	RIL 997.02050A01 (结构 2, Ik > 25 kA) , EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

其他产品详情

包含 (1) 塑料盖和 (1) 保护标签。

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	螺纹尺寸	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	导体类型	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	导体尺寸	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	包装	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE