

接地桥 DB，单螺柱，实心圆钢，22.5° 角



接地桥是使用优质导电接地点（连接端子）以及各类导体制成的组件。nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺可将接地桥相结合，形成高度防腐的耐用组件。

图



功能

持久耐用

低接地电阻和阻抗

卓越的导电性以及抗腐蚀性

电力和机械方面的牢固性及可靠性

易于安装

技术参数

接地点类型: DB，单螺柱

导体类型: 实心圆镀锌钢，22.5° 角

Table 1/2

物料号	材料	类型	设计版本	导体尺寸	长度 (L)	直径 (Ø)
DB16L230K16A	Copper, 钢	DBKA	基本型	16 mm 直径实心线	230mm	50 mm


物料号	材料	类型	设计版本	导体尺寸	长度 (L)	直径 (Ø)
DB16L230K16A 2	Copper, 钢	DBKA	优化	16 mm 直径实心线	230mm	50 mm

Table 2/2						
物料号	螺纹尺寸 (TS)	角度 (a)	钢筋总成类型	包含硬件	接地桥应用	符合
DB16L230K16A	M16	22.5 °	对钢筋进行电弧 焊接	否	建筑	EN IEC® 62561- 1 H 类 100kA
DB16L230K16A 2	M16	22.5 °	对钢筋进行电弧 焊接	是	建筑	EN IEC® 62561- 1 H 类 100kA

其他产品详情

包含 (1) 塑料盖。

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	螺纹尺寸	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	导体类型	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	导体尺寸	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	包装	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE