

nVent ERICO Hammerlock 接地夹钳, 敷铜, 铜, 3/4" dia, 1/0 绞合导线-2/0 绞合导线

物料号

EHL34C2G



nVent ERICO Hammerlock

不可逆机械连接器可以将接地导体连接到接地棒。最先进的 Hammerlock


由导电性能良好的铜加工而成, 提供低电阻连接, 可承受接地故障电流和雷电暂态。得益于该连接器的机械加固设计, 连接部分在多年埋入恶劣的地下环境后, 仍能保持优异的性能水平。

安装 Hammerlock

就像挥舞锤子一样简单, 不需要特殊工具, 也无需接受训练。Hammerlock

的安装速度是楔子形夹钳的三到五倍, 并可提供易于使用且能承受 100% 导体载流容量的高品质接地连接。

认证



功能

具有极佳机械强度的不可逆连接

安装简单迅速, 只需一把锤子即可完成

无需特别培训

低电阻连接

提供对完整连接的图文指示

允许进行“T”型连接或直通连接

适用于 Copperweld® 钢导体

产品属性

接地棒类型: 镀铜

材料: 铜


接地棒标称直径: 3/4"

接地棒实际直径 (Ø): 17.3 mm

导体尺寸: 1/0 绞合线 - 2/0 绞合线; #2 实心导线

导体数量: 1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰:
+31 800-0200135
法国:
+33 800 901 793

欧洲

德国:
800 1890272
其他国家/地区:
+31 13 5835404

亚太地区

上海:
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼:
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE