


# 避雷针底座，压印可调，英制螺纹，青铜，黄铜， 3/8 UNC Thread, 扁平

## 物料号

**LPC30238**



## 认证



## 功能

可在平面、垂直或倾斜表面上使用

可现场调节避雷针支承突耳，而无需使用旋转接头

可针对垂直应用进行预配置

使用粘合剂或拧紧配件安装

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力

## 产品属性

导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类（最大 4/0）

材料: 青铜;黄铜

螺纹尺寸 (TS): 3/8" UNC

类型: 扁平

孔尺寸 (HS): 7.14 mm

深度 (D): 88.9mm


高度 (H): 34.92 mm

宽度 (W): 101.6 mm

## 其他产品详情

垂直型底座出厂时被预配置为适用于垂直安装应用。

### 图



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE