

电缆至轨腰模具（仅限），信号, 1" 标签 绑线终端样式, 3/16" 绞线, 左侧

物料号

SBB200CLH



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具

产品属性

材料: 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 1" 凸片

导体尺寸: 3/16" Bondstrand

导体外径, 标称: 4.76mm

焊机样式: TB5;T21

方向: 左侧

仅模具: 是

焊接材料: SB25, 单独出售

导体护套: SBS12C, 单独出售

等电位连接夹: S2659, 单独出售

锤锻模具: SBD50, 单独出售

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE