


电缆至轨腰更换模具对，信号, 85-141 lb T-Rail, 1" 标签 绑线终端样式, 10 mm² 绞合导线

物料号

SBB200R



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具对

成对出售

产品属性

材料: 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 1" 凸片

导体尺寸: 10 mm² 绞合线

导体外径, 标称: 4.12mm

焊机样式: TB5;T21

包含等电位连接夹: 否

仅模具: 是

焊接材料: SB25, 单独出售

导体护套: SBS10, 单独出售

等电位连接夹: B33810

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE