

UTB 替换模块，单对, 21-42 VAC, 30-60 VDC

Un

物料号

UTB60SPM



认证



功能

多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备

共模和差模保护功能可防止两种可能的浪涌情况

高达 20 kA 8/20 μ s 的浪涌电流，适用于暴露在外的接线

产品属性

订货号: 702871

标称系统电压 (Un): 21 - 42 VAC; 30-60 VDC

最大连续工作电压 (Uc): 45 VAC; 64 VDC

额定负载电流 (IL): 2A

频率: 3 MHz

回路电阻: 1 Ω

最大放电电流 (I_{max}), L+L-PE: 20kA 8/20 μ s

保护模式: 常见;差值

技术: 气体放电管 (GDT);金属氧化物变阻器 (MOV);硅雪崩二极管 (SAD)

电压保护级别 (U_p), L-L: 85 V @ 3 kA

温度: -20 to 65 $^{\circ}$ C

外壳材料: UL[®] 94V-0 热塑性

深度 (D): 52mm


高度 (H): 43 mm

宽度 (W): 12 mm

单位重量: 0.02 kg

符合: ANSI[®]/IEEE[®] C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE