

UTB 替换模块，调制解调器/电话, 20 kA 8/20 μ s 最大放电电流 (I_{max})，每种模式

物料号

UTBSM



认证



功能

通用屏障可为低压电路和换能器提供保护

单独的插头和底座设计允许更换热插拔模块

多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备

产品属性

订货号: 702865

额定负载电流 (I_L): 160mA


频率: 15 MHz

回路电阻: 1 Ω

最大放电电流 (I_{max})，每个模式: 20kA 8/20 μ s

技术: 气体放电管 (GDT);PTC
电压保护级别 (Up), L-L: 340 V @ 3 kA
温度: -20 to 65 °C
外壳材料: UL® 94V-0 热塑性
深度 (D): 49mm
高度 (H): 45 mm
宽度 (W): 18 mm
单位重量: 0.02 kg
符合: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE