

ESE 测试仪，I 系列



nVent ERICO 提前放电 (ESE) 测试仪 I 系列专门设计用于快速测试 nVent ERICO 系统 1000 ESE 避雷针 SIXXi 型号全系列。使用标准 9 伏电池运行的独立测试仪可显示带色标且易于识别的测试结果。如果电池发生故障，测试仪会显示间歇性信号，提示需要更换电池，防止发生停机 and 代价高昂的断电事故。与 nVent ERICO ESE 测试仪伸缩杆结合使用时，您可以测试高达 10 米的 ESE 避雷针。

功能

轻巧便携

手持式测试设备，通过脉冲快速测量 ESE 避雷针的电路

用于连接到 ESE 避雷针的带色标导体电缆

包含两个鳄鱼夹，可牢固夹住 ESE 避雷针

闪烁且带有色标的 LED 通知，用于显示 ESE 避雷针测试结果

LED 屏幕可显示电池状况和供应商更换提醒

大约 6 秒的响应时间，以便进行稳定测量

操作极为简单，步骤依次为：连接、按压、保持、读取

包含一个结实的运输箱，提供进一步保护

技术参数

Table 1/1

物料号	深度	宽度	高度	单位重量
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE