

用于现场焊接的围栏夹钳



功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

已包含不锈钢硬件

现场焊接导体时可使用

技术参数

材料： 电解铜

完成： 镀锡


Table 1/1

物料号	围柱标称尺寸	围柱实际外径 (Ø)
B522B	1 1/4"	42 mm
B522C	1 1/2"	48 mm
B522D	2"	60 mm
B522E	2 1/2"	73 mm
B522F	3"	89 mm

物料号	围柱标称尺寸	围柱实际外径 (Ø)
B522G	3 1/2"	102 mm
B522H	4"	114 mm
B522K	6"	168 mm

现场组装的常用连接元件		
导体尺寸	ERICO CADWELD 模具部件编号	焊药
1/0 同心电缆	LAC2C002	65
2/0 同心电缆	LAC2G002	65
4/0 同心电缆	LAC2Q002	90

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE