

用于围栏和栅极接地的柔性跳线



功能

用于连接门、切换操作手柄和任何其他在运动或振动时需使用柔性接地跳线的物品

多股绝缘扭绞式导线提供灵活性和绞合线保护

跳线的挤夹接头可让更大的导体契合与同心导体相同的模具

使用其他围柱连接所需的相同模具通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接进行连接

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	线缆代码	导体尺寸	电缆长度
FJ2G12	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	305mm
FJ2G16	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	406mm
FJ2Q16	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	406mm
FJ1T18	Copper, 聚乙烯橡胶	1T	#2 实心导线	457mm
FJ2G18	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	457mm

物料号	材料	线缆代码	导体尺寸	电缆长度
FJ2Q18	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	457mm
FJ1T24	Copper, 聚乙烯橡胶	1T	#2 实心导线	610mm
FJ2G24	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	610mm
FJ2Q24	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	610mm
FJ2QA24	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	610mm
FJ2G30	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	762mm
FJ2G36	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	914mm
FJ2Q36	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	914mm
FJ1T240	Copper, 聚乙烯橡胶	1T	#2 实心导线	6096mm
FJ1T42	Copper, 聚乙烯橡胶	1T	#2 实心导线	1067mm
FJ1T96	Copper, 聚乙烯橡胶	1T	#2 实心导线	2438mm
FJ2Q48	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	1219mm
FJ2G72	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	1829mm
FJ2G120	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	3048mm
FJ2G132	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	3353mm
FJ2G144	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	3658mm
FJ2G168	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	4267mm

物料号	材料	线缆代码	导体尺寸	电缆长度
FJ2G180	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	4572mm
FJ2G228	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	5791mm
FJ2G360	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	9144mm
FJ2G84	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	2134mm
FJ2G96	Copper, 聚乙烯橡胶	2G	2/0 绞合线	2438mm
FJ2Q120	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	3048mm
FJ2Q156	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	3962mm
FJ2Q168	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	4267mm
FJ2Q180	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	4572mm
FJ2Q216	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	5486mm
FJ2Q240	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	6096mm
FJ2Q252	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	6401mm
FJ2Q384	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	9754mm
FJ2Q600	Copper, 聚乙烯橡胶	2Q	4/0 绞合线	15240mm

导体尺寸	管道尺寸	ERICO CADWELD 模具部件编号	焊药尺寸
#2 实心导线	1 1/2 英寸 - 4 英寸	VBC1TV3C	65
#2 实心导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	90
2/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2GV3C	115
2/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	115
4/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2QV3C	115
4/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2QV5C	115

导体尺寸	管道尺寸	ERICO CADWELD 模具部件编号	焊药尺寸
#2 实心导线	1 1/2 英寸 - 4 英寸	VBC1TV3C	65
#2 实心导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	90
2/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2GV3C	115
2/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	115
4/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2QV3C	115
4/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2QV5C	115

FJ-2Q-24		
FJ	柔性跳线	
2Q	电缆代码	#2 实心导线 = 1T 2/0 绞合导线 = 2G 4/0 绞合导线 = 2Q
24	跳线长度 (英寸)	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE