

尖头镀锌接地棒



认证



功能

符合 ANSI®/NEMA® GR1

外部镀锌层采用热浸镀锌，可以提供可靠的防腐蚀保护，符合 ASTM® 规范 A123

对表面进行严格的检查，以消除接缝、裂片及其他瑕疵

技术参数

完成: 热浸镀锌
材料: 钢
抗拉强度: 552 MPa Min

Table 1/1

物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 (L)	单位重量	UPC 标签	认证
811350	1/2"	12.95 mm	1.52mm	1.5 kg	否	

物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 (L)	单位重量	UPC 标签	认证
811360	1/2"	12.95 mm	1.83mm	1.8 kg	否	
811380	1/2"	12.95 mm	2.44mm	2.4 kg	否	
815800	5/8"	16 mm	3.05mm	4.8 kg	否	CSA-US, CSA
815850	5/8"	16 mm	1.52mm	2.4 kg	否	
815860	5/8"	16 mm	1.83mm	2.9 kg	否	
815880	5/8"	16 mm	2.44mm	3.8 kg	否	RUS
813400	3/4"	18.54 mm	3.05mm	6.3 kg	否	UL
813480	3/4"	18.54 mm	2.44mm	5.1 kg	否	RUS, UL
814400	1"	25.65 mm	3.05mm	12.3 kg	否	CSA, CSA-US

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE