


玻璃格条固着器



功能

用于连接窗框架和其他金属结构特征


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	法兰厚度 (FT)	螺钉直径 (Sc)	深度 (D)	高度 (H)
GBHC	710300	青铜	13 mm Max	6	20mm	20 mm
GBHA	710305	铝	13 mm Max	6	20mm	20 mm

Table 2/2

物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
GBHC	710300	33 mm	0.04 kg
GBHA	710305	33 mm	0.04 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE