


接地垫



预制接地垫（由铁丝网组成）

适用于安全防御系统，可防止操作人员在手动操作隔离开关时的触电。

功能

银钎焊接头（35% 银合金钎焊材料）具有高强度的优点，可防止安装过程中出现分离，并且经受得住重型车辆运输

导体间距以标准配置形式提供

可将中心线加入接地垫配置中

接地垫可平铺在托盘上，以方便装运

技术参数

物料号	MAT
材料	Copper 镀铜钢
长度 1 (L1)	2400 mm Max
宽度 1 (W1)	1.8 mm Max
网格间距 (L2 x W2)	51 mm x 51 mm 102 mm x 102 mm 152 mm x 152 mm 203 mm x 203 mm 254 mm x 254 mm 305 mm x 305 mm

物料号	MAT
导体尺寸	#4 Solid Copper #6 Solid Copper #6 Copper-Clad Steel (30% or 40% Conductivity) #8 实心铜线 #8 Copper-Clad Steel (30% or 40% Conductivity)
中心电线导线尺寸	1/0 Solid or Stranded 2/0 Solid or Stranded 4/0 Solid or Stranded 250 kcmil Stranded 300 kcmil Stranded 350 kcmil Stranded 500 千圆密耳绞合线
悬伸	Standard: Half Conductor Spacing + 2" (51 mm) With Center Wire 带悬垂中心线

其他产品详情


W2 和 L2 仅在所列输电网间距中有效。

净重（千克）/标准接地垫										
	输电网间距									
	51 x 51 毫米		102 x 102 毫米		152 x 152 毫米		203 x 203 毫米		305 x 305 毫米	
导体尺寸	标准接地垫尺寸（平方米）									
	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8
#6 铜包 钢丝	6.62 千克	9.84 千克	3.45 千克	5.08 千克	2.40 千克	3.49 千克	1.86 千克	2.72 千克	1.32 千克	1.91 千克
#8 铜包 钢丝	4.17 千克	6.21 千克	2.18 千克	3.22 千克	1.50 千克	2.22 千克	1.18 千克	1.72 千克	0.86 千克	1.22 千克
重量限于铜包钢丝。添加实心铜线近似重量的 10%。										
接地垫使用托盘装运。每个托盘添加 22.67 千克（总重量）。每个托盘最多 100 个接地垫。										

净重（千克）/标准接地垫										
	输电网间距									
	51 x 51 毫米		102 x 102 毫米		152 x 152 毫米		203 x 203 毫米		305 x 305 毫米	
导体尺寸	标准接地垫尺寸（平方米）									
	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8	1.2 x 1.2	1.2 x 1.8
#6 铜包 钢丝	6.62 千克	9.84 千克	3.45 千克	5.08 千克	2.40 千克	3.49 千克	1.86 千克	2.72 千克	1.32 千克	1.91 千克
#8 铜包 钢丝	4.17 千克	6.21 千克	2.18 千克	3.22 千克	1.50 千克	2.22 千克	1.18 千克	1.72 千克	0.86 千克	1.22 千克
重量限于铜包钢丝。添加实心铜线近似重量的 10%。										
接地垫使用托盘装运。每个托盘添加 22.67 千克（总重量）。每个托盘最多 100 个接地垫。										

MT-2-C-72-B-96-A-96		
MT	接地垫设计	
2	中心电线	1: 无 2: 接地垫长度 3: CWO - 两端 4: CWO - 一端
C	丝网尺寸 (英寸 x 英寸)	A: 2" X 2" B: 4" X 4" C: 6" X 6" D: 8" X 8" E: 10 X 10 F: 12 X 12 G: 18 X 18
72	宽度 (英寸, 最大值)	
B	电线	A: 4 铜 B: 6 铜 C: 6-30% CW D: 6-40% CW E: 8 铜 F: 8-30% CW G: 8-40% CW H: 10 铜 J: 10-30% CW K: 10-40% CW
96	长度 (英寸, 最大值)	
A	中心电线类型	A: 无 B: 5/16" 杆 (1/0" 实心导线) C: 3/8" 杆 (2/0" 实心导线) D: 7/16" 杆 (4/0" 实心导线) E: 1/2" 杆 (250 kcmil) F: 1/0 同心电缆 G: 2/0 同心电缆 H: 4/0 同心电缆 J: 250 同心 K: 300 同心 L: 350 同心 M: 500 同心 N: #2 实心导线
96*	CWO (英寸, 最大值)	

* 如果没有则为空



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE