


接地点组件



图



功能

混凝土结构中方便的接地系统连接点

适用于设备、机械以及结构体的接地

产生适合横截面的导体或螺柱的最大载电流容量

螺柱与软辫线之间的 nVent ERICO Cadweld 连接将不会变松或腐蚀

技术参数

材料: 铜合金

Table 1/1				
物料号	接地板配置	接地板部件编号	导体尺寸	电缆长度
B531D2Q6	RB	B1642Q	4/0 绞合线	152mm
B530D2Q12	RA	B1642Q	4/0 绞合线	305mm
B531D2Q12	RB	B1642Q	4/0 绞合线	305mm
B532D2G12	SS	B1642Q	2/0 扭绞线	305mm
B533D2Q12	TA	B1642Q	4/0 绞合线	305mm
B530D2Q96	RA	B1642Q	4/0 绞合线	2438"
B530D2G18	RA	B1642Q	2/0 扭绞线	457mm
B530C2C24	RA	B1622Q	1/0 绞合线	610mm
B530D2G24	RA	B1642Q	2/0 扭绞线	610mm
B530D2Q24	RA	B1642Q	4/0 绞合线	610mm
B531D2G24	RB	B1642Q	2/0 扭绞线	610mm
B531D2Q24	RB	B1642Q	4/0 绞合线	610mm
B532C2G24	SS	B1622Q	2/0 扭绞线	610mm
B532D2C24	SS	B1642Q	1/0 绞合线	610mm
B533A2Q24	TA	B1612Q	4/0 绞合线	610mm
B533D2Q24	TA	B1642Q	4/0 绞合线	610mm

物料号	接地板配置	接地板部件编号	导体尺寸	电缆长度
B530D2Q32	RA	B1642Q	4/0 绞合线	813mm
B530C2Q36	RA	B1622Q	4/0 绞合线	914mm
B530D2Q36	RA	B1642Q	4/0 绞合线	914mm
B531A2Q36	RB	B1612Q	4/0 绞合线	914mm
B532D1V36	SS	B1642Q	#2 绞合线	914mm
B532D2C36	SS	B1642Q	1/0 绞合线	914mm
B532D2Q36	SS	B1642Q	4/0 绞合线	914mm
B530D2C48	RA	B1642Q	1/0 绞合线	1219mm
B532D2Q40	SS	B1642Q	4/0 绞合线	1016mm
B530A2Q48	RA	B1612Q	4/0 绞合线	1219mm
B530C2G48	RA	B1622Q	2/0 扭绞线	1219mm
B530C2Q48	RA	B1622Q	4/0 绞合线	1219mm
B530D2G48	RA	B1642Q	2/0 扭绞线	1219mm
B530D2Q48	RA	B1642Q	4/0 绞合线	1219mm
B531D2Q48	RB	B1642Q	4/0 绞合线	1219mm
B532A2Q48	SS	B1612Q	4/0 绞合线	1219mm
B532C2Q48	SS	B1622Q	4/0 绞合线	1219mm

物料号	接地板配置	接地板部件编号	导体尺寸	电缆长度
B532C2V48	SS	B1622Q	250 千圆密耳绞合线	1219mm
B532D1L48	SS	B1642Q	#4 绞合线	1219mm
B532D2Q48	SS	B1642Q	4/0 绞合线	1219mm
B532E3Q48	SS	B1643Q	500 千圆密耳扭绞线	1219mm
B533A2G48	TA	B1612Q	2/0 扭绞线	1219mm
B533C2Q48	TA	B1622Q	4/0 绞合线	1219mm
B533D2Q48	TA	B1642Q	4/0 绞合线	1219mm
B532D2Q50	SS	B1642Q	4/0 绞合线	1270mm
B532C2G60	SS	B1622Q	2/0 扭绞线	1524mm
B530A2Q72	RA	B1612Q	4/0 绞合线	1829mm
B530D2Q72	RA	B1642Q	4/0 绞合线	1829mm
B531D2Q72	RB	B1642Q	4/0 绞合线	1829mm
B532D2Q72	SS	B1642Q	4/0 绞合线	1829mm
B530D2G180	RA	B1642Q	2/0 扭绞线	4572mm
B530C2Q96	RA	B1622Q	4/0 绞合线	2438mm
B531D2Q96	RB	B1642Q	4/0 绞合线	2438mm
B532E3D96	SS	B1643Q	350 千圆密耳绞合线	2438mm

物料号	接地板配置	接地板部件编号	导体尺寸	电缆长度
B532E3Q96	SS	B1643Q	500 千圆密耳扭绞线	2438mm
B530D2Q120	RA	B1642Q	4/0 绞合线	3048mm
B531D2Q120	RB	B1642Q	4/0 绞合线	3048mm
B530D2Q144	RA	B1642Q	4/0 绞合线	3658mm
B531D2Q144	RB	B1642Q	4/0 绞合线	3658mm
B530D2Q180	RA	B1642Q	4/0 绞合线	4572mm
B532C2Q240	SS	B1622Q	4/0 绞合线	6096mm

其他产品详情

可定制长度。

B530-A-2Q-72		
B530	接地板外形	B530 = RA B531 = RB B532 = SS B533 = TA
A	接地板部件编号	A = B1612Q B = B1613Q C = B1622Q D = B1642Q E = B1643Q
2Q	电缆代码	1G = #6 实心线 1L = #4 绞合导线 1V = #2 绞合导线 2C = 1/0 绞合导线 2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 2V = 250 MCM 绞合导线 3D = 350 MCM 绞合导线 3Q = 500 MCM 绞合导线
72	电缆长度（英寸）	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE