

接地棒夹钳



认证



功能

独有的压印体设计不会随机械力的增加而破裂

如果过度紧固，不锈钢螺纹将不会剥落

独特的内部断面提供超过 UL® 96 要求四倍的拉拔载荷

通过 UL® 96 认证

技术参数


Table 1/2

物料号	材料	导体尺寸, UL	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	高度 (H)	长度 (L)
LPC790	铜	1 类 - 2 类 (最大 4/0)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

物料号	宽度 (W)	单位重量

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE