


接地棒夹钳，棒至导体，不锈钢



认证



功能

独有的压印体设计不会因扭矩过大而破裂

增大表面区域接触，提高连接器的性能

与铜、铜焊、镀锌、不锈钢、钢筋和普通钢接地棒和电极兼容

技术参数


材料： 不锈钢 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

物料号	订货号	扭矩 (TQ)	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	扳手尺寸
SP58	158185	16.90 - 33.9 N · m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 绞合线 - #2 绞合线, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	1/2"

物料号	订货号	扭矩 (TQ)	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	导体尺寸	扳手尺寸
SP58B916		150 - 300 N • m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 绞合线 - #2 绞合线, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	9/16"

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE