

接地棒夹钳，U 型螺栓，镀锡，一个导体



认证



功能

镀锡表面处理可提供防盗外观

接受平行方向和垂直方向的导体

技术参数


完成： 镀锡

Table 1/1

物料号	材料	接地棒标称直径	导体尺寸, UL
GC064	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	5/8" - 3/4"	#4 实心导线 - 2/0 绞合导线, 16 mm ² Str - 50 mm ² Str
GC065	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² 绞合导线 - 120 mm ² 绞合导线

导体方向（平行或垂直）					
GC064	导线尺寸（绞合）				
接地棒公称直径	16 平方毫米	25 平方毫米	35 平方毫米	50 平方毫米	70 平方毫米
5/8 英寸铜焊连接接地棒	平行	平行	平行	垂直	垂直
5/8 英寸镀锌/不锈钢接地棒	平行	平行	-	垂直	垂直
3/4 英寸铜焊连接接地棒	平行	-	-	垂直	垂直
3/4 英寸镀锌/不锈钢接地棒	-	-	-	垂直	-
GC065	导线尺寸（绞合）				
接地棒公称直径	16 平方毫米	25 平方毫米 - 70 平方毫米		95 平方毫米	120 平方毫米
5/8 英寸铜焊连接接地棒	平行	两者		两者	平行
5/8 英寸镀锌/不锈钢接地棒	平行	两者		两者	平行
3/4 英寸铜焊连接接地棒	平行	两者		两者	-
3/4 英寸镀锌/不锈钢接地棒	平行	两者		-	-

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE