


用于尖头接地棒的接地棒紧固套筒



功能

适用于无螺纹接地棒

在接地棒顶部滑动，以防止在推入地面时呈菌状扩散

技术参数


材料: 钢

Table 1/1

物料号	订货号	接地棒类型	接地棒标称直径	直径 (Ø)	长度 (L)
B13714		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	1/2"	13.2 mm	152mm
EDS12		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	1/2"	13.3 mm	64mm
DH12M	158120	Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	1/2"	13.5 mm	100mm
EDS58		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	5/8"	14.7 mm	64mm

物料号	订货号	接地棒类型	接地棒标称直径	直径 (Ø)	长度 (L)
B13716		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	5/8"	14.7 mm	152mm
DH58M	158130	Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	5/8"	16 mm	100mm
B13718		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	3/4"	17.8 mm	152mm
B13733		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	3/4"	19.6 mm	152mm
B13722		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	1"	23.9 mm	152mm
B13737		Copper-bonded, Galvanized, 不锈钢	1"	25.9 mm	152mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE