


接地棒至接线片或母线




nVent ERICO Cadweld

石墨模具设计和建造用于数千种连接方式和导体组合。

认证



图



功能

形成永久性低电阻连接

提供分子焊接

nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同

便携安装设备，无需外部电源

安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接

可目测检查焊接处

模具系列 LA 和 LE 可使用直接线片或偏置接线片

Table 1/2						
物料号	订货号	模具系列	接地棒类型	接地棒标称直径	接地棒实际直径	接线片/母排尺寸
LAC18EK		LA（至接地棒）	镀铜	3/4"	17.3 mm	1/4" x 3" 及更宽
CSE14EG		CS	钢	1/2"	12.83 mm	1/4" x 1 1/2"
CMC14EAJ		CM	钢	1/2"	12.83 mm	4mm x 25mm
CMC14EAL		CM	钢	1/2"	12.83 mm	4mm x 40mm
CMC14EAM		CM	钢	1/2"	12.83 mm	4mm x 50mm
CMC14FAM		CM	钢	1/2"	12.83 mm	5mm x 50mm
CNC14EAJ		CN	钢	1/2"	12.83 mm	4mm x 25mm
CNC14EAM		CN	钢	1/2"	12.83 mm	4mm x 50mm
CSE16EAJ		CS	镀铜	5/8"	14.3 mm	4mm x 25mm
CSE16EAM		CS	镀铜	5/8"	14.3 mm	4mm x 50mm
CMC16CAJ		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	3mm x 25mm
CMC16CAM		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	3mm x 50mm
CMC16EAJ		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	4mm x 25mm
CMC16EAL		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	4mm x 40mm
CMC16EH		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	1/4" x 2"

物料号	订货号	模具系列	接地棒类型	接地棒标称直径	接地棒实际直径	接线片/母排尺寸
CMC16PAJ		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	6mm x 25mm
CMC16PAL		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	6mm x 40mm
CMC16PAM		CM	镀铜	5/8"	14.3 mm	6mm x 50mm
CNC16CAJ		CN	镀铜	5/8"	14.3 mm	3mm x 25mm
CNC16CAK		CN	镀铜	5/8"	14.3 mm	3mm x 30mm
CNC16EAM		CN	镀铜	5/8"	14.3 mm	4mm x 50mm
CNC16FAL		CN	镀铜	5/8"	14.3 mm	5mm x 40mm
CPC16BAH		CP	镀铜	5/8"	14.3 mm	2mm x 20mm
CPC16CAJ		CP	镀铜	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm 及更宽
CPC16EAJ		CP	镀铜	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm 及更宽
CQR16CAH		CQ	镀铜	5/8"	14.3 mm	3mm x 20mm
CRC16CE		CR	镀铜	5/8"	14.3 mm	1/8" x 1"
CRC16EK		CR	镀铜	5/8"	14.3 mm	1/4" x 3" 及更宽
CRC16FAM		CR	镀铜	5/8"	14.3 mm	5 mm x 50 mm 及更宽
CRC16PAM		CR	镀铜	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm 及更宽
CMCP160CAJ		CM	钢	16"	16 mm	3mm x 25mm

物料号	订货号	模具系列	接地棒类型	接地棒标称直径	接地棒实际直径	接线片/母排尺寸
CRCP160CAJ		CR	钢	16"	16 mm	3mm x 25mm
CMC18CAJ		CM	镀铜	3/4"	17.32 mm	3mm x 25mm
CMC18CAL		CM	镀铜	3/4"	17.32 mm	3mm x 40mm
CNC18CAJ		CN	镀铜	3/4"	17.32 mm	3mm x 25mm
CNC18CAK		CN	镀铜	3/4"	17.32 mm	3mm x 30mm
CNC18CAL		CN	镀铜	3/4"	17.32 mm	3mm x 40mm
CNC18EAL		CN	镀铜	3/4"	17.32 mm	4mm x 40mm
CPC18CAJ		CP	镀铜	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm 及更宽
CPC18EAJ		CP	镀铜	3/4"	17.32 mm	4 mm x 25 mm 及更宽
CRC18BAL		CR	镀铜	3/4"	17.32 mm	2 mm x 40 mm 及更宽
CRC18EAL		CR	镀铜	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm 及更宽
CRC18EH		CR	镀铜	3/4"	17.32 mm	1/4" x 2" 及更宽
CRD18EK		CR	镀铜	3/4"	17.32 mm	1/4" x 3" 及更宽
CNCP180FAM		CN	钢	18"	18 mm	5mm x 50mm
CQRP190CAJ		CQ	钢	19"	19 mm	3mm x 25mm
CMCP200CAJ	238133	CM	钢	20"	20 mm	3mm x 25mm

物料号	订货号	模具系列	接地棒类型	接地棒标称直径	接地棒实际直径	接线片/母排尺寸
CNCP200CAK		CN	钢	20"	20 mm	3mm x 30mm
CQFP200FAN		CQ	钢	20"	20 mm	5mm x 60mm
CQRP200PAJ		CQ	钢	20"	20 mm	6mm x 25mm
CMC22CAJ		CM	镀铜	1"	23.22 mm	3mm x 25mm
CMD22FAM		CM	镀铜	1"	23.22 mm	5mm x 50mm

Table 2/2

物料号	订货号	认证
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		

物料号	订货号	认证
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		

物料号	订货号	认证
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		

物料号	订货号	认证
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		
CMD22FAM		

其他产品详情

对于诸如计算机房、隧道或其他通风不畅区域的应用，请指定无烟 nVent ERICO Cadweld Exolon 模具。订购时，向标准模具部件号添加 XL 前缀（例如，将 TAC2Q2Q 更改为 XLTAC2Q2Q）。Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	模具系列	
X	定价关键	
XX	接地棒代码	
XX	接线片/母线尺寸	
L*	分体坩埚	坩埚部分在模具上分体，并带有水平开口，以便于清洁
M*	仅模具	
W*	耐磨板	减少模具在电缆入口点处的机械磨损

* 如果没有则为空

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE