


用于观测井的接地母线



功能

接地母线，可与接地棒观测井结合使用

技术参数

材料: 铜

Table 1/2


物料号	订货号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	孔尺寸 (HS)
BEP25X5X150	545530	150mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X300	545140	300mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X200	545135	200mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	孔数量	检查外壳	单位重量
BEP25X5X150	545530	6	PIT193X122, PITR180	0.17 kg
BEP25X5X300	545140	12	IP-900-C	0.33 kg

物料号	订货号	孔数量	检查外壳	单位重量
BEP25X5X200	545135	8	PIT03	0.22 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE