

锤锻模具



功能

硬化钢模

用于制作在现场实施连接的末端

形成专为适用于特定 nVent ERICO Cadweld 模具而设计的末端

技术参数

材料： 钢

Table 1/1

物料号	订货号	类型	导体尺寸	nVent ERICO 套管
JD05		接地	1/0 同心线	S05F
WD80		电源	1/0 同心线	S05F
WD84		电源	2/0 同心线, 1/0 Ropelay	S03F
JD03		接地	2/0 同心线	S03F
JD06		接地	2/0 扭绞线	S06F

物料号	订货号	类型	导体尺寸	nVent ERICO 套管
WD85		电源	2/0 扭绞线	S06F
SBD50		信号	3/16" Bondstrand	SBS12C
JD01		接地	4/0 同心线	S01F
WD82		电源	95 mm ² 同心线, 4/0 Concentric	S01F
JD02		接地	4/0 扭绞线	S02F
WD83		电源	4/0 扭绞线	S02F
WD88		电源	4/0 焊接电缆	S429F3N16
SBD51		信号	5/16" Bondstrand	SBS09C
SBD55		信号	35 mm ² 同心线	S17F
WD94		电源	35 mm ² 同心线	S17F
PBWD102	184200	电源	120 mm ² 同心线	H106F
PBWD104		电源	145 mm ² 同心线	S429F3N16
WD87		电源	150 mm ² 扭绞线	S24F
PBWD106	184090	电源	240 mm ² 同心线	S429FY922
WD105		电源	240 mm ² 同心线	S429FY922
PBWD99		电源	240 mm ² 扭绞线	S429F3N16
JD07		接地	250 千圆密耳扭绞线	S07F

物料号	订货号	类型	导体尺寸	nVent ERICO 套管
WD79		电源	500 千圆密耳扭绞线	S429F3S20
JD09		接地	#2 同心线	S09F
JD11		接地	#4 同心线	S20F

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE