We connect and protect

工业堆栈焊接组件，接线片至接线片

认证

功能

用于搭接结构特征的铸造接线片组件

技术参数

材料: 铜

Table 1/2

物料号	完成	导体尺寸	导体类型	电缆长度	孔尺寸 (HS)	A
LPC464	裸露		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm
LPC46440	裸露	4/0 同心线		0.91m	19.5 mm	54 mm
LPLC464	铅包层		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm

Table 2/2

物料号	B	单位重量	认证
LPC464	104.8 mm	1.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC46440	104.8 mm	1.55 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC464	104.8 mm	3.25 kg	

其他产品详情

在适用情况下，镀铅层最小厚度为 1/16" (1.59mm)，并且不包含在规定尺寸内。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：

+31 800-0200135

法国：

+33 800 901 793

欧洲

德国：

800 1890272

其他国家/地区：

+31 13 5835404

亚太地区

上海：

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼：

+61 2 9751 8500

我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。