

检查外壳，聚烯烃



检查外壳被设计成耐用、轻便的解决方案，以提供保护，并访问重要的公用事业基础设施。轻便的设计令安装更为安全，而格外坚固的混合材料和结构则不会牺牲关键性能。

功能

轻便的设计和多个手孔便于单人操作和安装

耐用的一体式设计用于在安装过程中抵抗弯曲并承受重载

独特的混合材料可防止碎裂和开裂

第 15 层设计负荷为 15,000 lb (6,804 kg)，试验负荷为 22,500 lb (10,206 kg)

盖子上印有“GROUND”字样

技术参数

材料： 聚烯烃

Table 1/1

物料号	高度	长度	宽度	单位重量
IH1250D	305 mm	305mm	305 mm	5.58 kg
IH1250F	584 mm	305mm	305 mm	17.28 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE