

绝缘铜导体



功能

绝缘铜导体经过压紧，因此直径小于传统绝缘铜导体

绿色和黄色绝缘对导体的绞合导线实施保护

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	导体类型	导体尺寸	电线数量	电线直径
ICECH185C		Copper, 聚氯乙烯	同心线, 紧凑型	185 mm ² 绞合线	37	2.67mm
ICECH240C		Copper, 聚氯乙烯	同心线, 紧凑型	240 mm ² 绞合线	37	2.67mm
ICECH25	198050	Copper, 聚氯乙烯	同心线, 非紧凑型	25 mm ² 绞合线	7	2.27mm
ICECH50C		Copper, 聚氯乙烯	同心线, 紧凑型	50 mm ² 绞合线	10	2.67mm
ICECH70C		Copper, 聚氯乙烯	同心线, 紧凑型	70 mm ² 绞合线	14	2.67mm
ICECH95C		Copper, 聚氯乙烯	同心线, 紧凑型	95 mm ² 绞合线	19	2.67mm

Table 2/2						
物料号	订货号	电缆直径范围	外径 (OD)	电缆长度	绝缘厚度	单位重量
ICECH185C		15.85 mm	19.85 mm	500m	1 mm	1050 kg
ICECH240C		18.25 mm	22.65 mm	500m	1 mm	1365 kg
ICECH25	198050	5.9 mm	8.3 mm	50m	1 mm	13 kg
ICECH50C		8.15 mm	10.95 mm	50m	1 mm	26 kg
ICECH70C		9.65 mm	12.45 mm	500m	1 mm	360 kg
ICECH95C		11.35 mm	14.55 mm	500m	1 mm	490 kg

其他产品详情

外径尺寸是一个近似值。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE