

绝缘轨道信号绞线



功能

高柔性和耐振动疲劳性

允许机械或压缩类型的连接，以及 nVent ERICO Cadweld 焊接

绝缘体由 600 伏特额定电压 PVC 制成

两个可用绝缘厚度：4/64"（0.063"，1.6 mm）和 6/64"（0.094"，2.4 mm）

符合或超过了 AREMA® 手册第 8.1.20、8.1.25、8.1.30、8.1.32 和 10.3.12 部分中描述的建议和设计标准。

技术参数

电线数量： 133

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体类型	颜色	导体尺寸	绝缘厚度
SBS17CINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-17	黑色	5/16" Bondstrand	1.6 mm
SBS17INSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-17	黑色	5/16" Bondstrand	1.6 mm
SBS17LINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-17	黑色	5/16" Bondstrand	1.6 mm

物料号	材料	完成	导体类型	颜色	导体尺寸	绝缘厚度
SBS8CINORG	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	橙色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8CINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8INORG	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	橙色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8INSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8LINSORG	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	橙色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8LINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	裸露	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TCINS	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TDINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TINSUL	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	1.59 mm
SBS8TCINS664	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	2.38 mm
SBS8TCINSRD	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	红色	3/16" Bondstrand	2.38 mm
SBS8TINSRD	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	红色	3/16" Bondstrand	2.38 mm

物料号	材料	完成	导体类型	颜色	导体尺寸	绝缘厚度
SBS8TLINS664	Copper Magnesium, 聚氯乙烯	镀锡	AREMA® S-8	黑色	3/16" Bondstrand	2.38 mm

Table 2/2	
物料号	长度
SBS17CINSUL	30.4m
SBS17INSUL	304.8m
SBS17LINSUL	152.4m
SBS8CINORG	30.4m
SBS8CINSUL	30.4m
SBS8INORG	304.8m
SBS8INSUL	304.8m
SBS8LINSORG	152.4m
SBS8LINSUL	152.4m
SBS8TCINS	30.4m
SBS8TDINSUL	152.4m
SBS8TINSUL	304.8m
SBS8TCINS664	30.4m
SBS8TCINSRD	30.4m

物料号	长度
SBS8TINSRD	304.8m
SBS8TLINS664	152.4m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE