

ISONV 可调式偏置桅杆托架



功能

伸缩式桅杆支撑，用于挑檐下的安装

可调安装支脚，用于水平桅杆安装

技术参数



Table 1/2

物料号	材料	长度 (L)	长度	直径 (Ø)	孔尺寸 (HS)	A
ISONVBKTXL	不锈钢 304 (EN 1.4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

物料号	B	角度 (a)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE