

# 用于有缝金属屋顶的 ISO<sub>n</sub>V 导体夹




## 功能

将导体固定到直立有缝剖面

## 技术参数

| Table 1/1   |      |                                   |           |        |
|-------------|------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 物料号         | 完成   | 材料                                | 厚度 (T)    | 高度 (H) |
| ISONVSEAM10 | 热浸镀锌 | 钢, Stainless 钢 304<br>(EN 1.4301) | 10 mm Max | 85 mm  |

## 图



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

## 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

## 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

## 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE