

ISO_nV 导体支撑块




功能

带有电缆紧固件的加重压载物，用于支撑屋顶上的 ISO_nV 绝缘导体

技术参数

Table 1/1						
物料号	完成	材料	直径 (Ø)	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	单位重量
ISONVBLOCK4 KG	热浸镀锌	Concrete, Stainless 钢 304 (EN 1.4301), 钢	215 mm	80mm	140mm	4 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE