


# ISONv 固定式偏置桅杆托架



## 功能

用于悬臂式安装 ISONv 桅杆

## 技术参数

材料: 不锈钢 304 (EN 1.4301)


Table 1/2

物料号	长度 (L)	A	B	高度 (H)	孔尺寸 (HS)	宽度 (W)
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm

Table 2/2

物料号	直径 (Ø)
ISONVBKT15	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm

物料号	直径 (Ø)
ISONVBKT80	40 - 50 mm



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**