

ISOnV 桅杆支架



功能

用于支撑带插座的 ISOnV 桅杆组件

桅杆和电缆可以水平组装，并从水平位置竖直固定到此支架中

技术参数


材料: 不锈钢 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

物料号	长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)
ISONVSTAND10	1240mm	600 mm	860 mm
ISONVSTAND15	1730mm	900 mm	1205 mm
ISONVSTAND25	2860mm	1450 mm	2005 mm

其他产品详情

ISOnV 桅杆支架必须安装有四个混凝土砌块支撑。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE