

接头接线模具（仅限），电源



功能

用于将跳线接线安装到轨道接头的替换模具

在拼接板的范围内生成连接

技术参数

等电位端子类型: C

材料: 石墨

Table 1/1

物料号	订货号	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	方向
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² 绞合线	9.27mm	左侧
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² 绞合线	9.27mm	右侧
PBCS6CWPLHM		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/0 复合线	14.53mm	左侧
PBCS6CWPRHM		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/0 复合线	14.53mm	右侧
PBC2WLHM		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	左侧

物料号	订货号	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	方向
PBC2WRHM		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE