


接头接线模具对与安装零件和夹具，信号



功能

带安装部件的替换模具对，用于将跳线接线安装到轨道头部

在拼接棒的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

产品: 模具、框架和夹子

Table 1/1

物料号	订货号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBM456F		钢, Graphite	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		钢, Graphite	无头	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	钢, Graphite	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS898F		钢, Graphite	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE