

# 接头接线模具对（仅限），电源



## 功能

带安装部件的替换模具对，用于将跳线接线安装到轨道头部

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

## 技术参数

等电位端子类型: C

材料: 石墨

Table 1/1

| 物料号    | 轨道类型                  | 导体尺寸                    | 导体外径，标称 |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------|
| PBCX3M | UIC                   | 50 mm <sup>2</sup> 扭绞线  | 9.13mm  |
| PBCX6M | UIC                   | 120 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 9.53mm  |
| PBC2JM | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 2/0 扭绞线                 | 12.19mm |
| PBCS5M | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 2/0 复合线                 | 13.36mm |
| PBCS6M | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 3/0 复合线                 | 14.53mm |

| 物料号      | 轨道类型                  | 导体尺寸                   | 导体外径，标称 |
|----------|-----------------------|------------------------|---------|
| PBC2SM   | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 4/0 扭绞线                | 15.49mm |
| PBCY5X5M | UIC                   | 95 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 15.52mm |
| PBC2WM   | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 250 千圆密耳绞合线            | 19.05mm |
| PBXLC2WM | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 | 250 千圆密耳扭绞线            | 19.05mm |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

|                 |                 |                |                      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE