

接头接线模具对（仅限），信号



功能

替换模具对，用于将跳线接线安装到轨道头部

在拼接板的范围内生成连接

技术参数

材料： 石墨

Table 1/1

物料号	轨道类型	等电位端子类型	产品	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBM456	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" XS	模具和模具清洁 工具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" XS	仅模具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" 凸片	模具和模具清洁 工具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" 凸片	仅模具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	模具和模具清洁 工具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	仅模具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

物料号	轨道类型	等电位端子类型	产品	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBS925	无头导轨	无头	模具和模具清洁工具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	无头导轨	无头	仅模具	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	无头导轨	无头	模具和模具清洁工具	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	无头导轨	无头	仅模具	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	模具和模具清洁工具	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	仅模具	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	仅模具	#1 同心线	8.43mm	T7

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE